

# CPCI PlusIO Backplane



CompactPCI PlusIO combina el legado CompactPCI y la nueva tecnología serie CompactPCI de alta velocidad en un plano posterior. La ranura del sistema CompactPCI PlusIO incorpora tanto el bus PCI paralelo como las ranuras serie CompactPCI con PCIe, USB, Ethernet y S-ATA.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

De conformidad con: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Especificación, PICMG 2,1 R2.0 Hot-Swap Especificación, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus Especificación, PICMG 2,10 R1.0 Keying Especificación, PICMG 2,30 R1.0 CompactPCI PlusIO especificación, PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R1.0) especificación

Ranura del sistema según PICMG 2,30, bus CPCI de 32 bits en P1, PCIe, S-ATA, USB & Ethernet en P2

Ranuras periféricas CompactPCI, 32 bits con E/S traseras en P2

E/S traseras en las ranuras Serial CompactPCI disponibles bajo petición

Ranuras periféricas serie CompactPCI con PCIe x1, S-ATA y USB

Ethernet de malla completa en la ranura del sistema y 2 ranuras serie CompactPCI, soporta 1000Base-T y 10GBase-T

V (I/O) se puede ajustar a 3,3 V o 5 V (preestablecido a 5 V)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23007-602	Plano trasero	5	3U	CompactPCI PlusIO, Serie CompactPCI	En medio	4HP

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23007-601	Plano trasero	8	3U	CompactPCI PlusIO, Serie CompactPCI	En medio	4HP

Table 2/2

Número de catálogo	E/S de tensión	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Anchura	Cantidad del paquete
23007-602	5V	HM 2,0, AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 8 pines	102.2mm	1
23007-601	5V	HM 2,0, AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 8 pines	161.3mm	1

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**