

Extractor Handle Key Form 1



Extractor mango clave Formulario 1, se puede utilizar para extraer PCB. Los mangos están disponibles en negro o gris y versiones superior e inferior.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Mango UL 94 V-0, rodamiento Zn fundido a presión

A 6 U, la ubicación de la placa impresa puede desplazarse 1 HP a la derecha intercambiando las manijas superiores e inferiores. Esto crea espacio para los componentes SMD en el lado izquierdo

Por favor ordene los tornillos de collar por separado.

ESPECIFICACIONES

Tipo:	Extractor
Compatible con:	Paneles frontales
Tipo de producto:	Maneja
Material:	Policarbonato

Table 1/1

Número de catálogo	Color	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Grado de inflamabilidad
--------------------	-------	----------------------	---------------	-------------------------

20817-325	Gris	1	Extractor Forma 1, abajo	UL® 94V-0
20817-346	Negro	1	Extractor Forma 1, Top	UL® 94V-0
20817-345	Negro	1	Extractor Forma 1, abajo	UL® 94V-0
20817-326	Gris	1	Extractor Forma 1, Top	UL® 94V-0

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE