

# MTCA Guide Rail

Carril guía para MicroTCA.0, MicroTCA.1 y MicroTCA.4.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Carril guía para MicroTCA.0, MicroTCA.1 y MicroTCA.4

Fácil instalación sin herramientas en una red de 1 HP; la distancia mínima entre dos guías es de 3 HP (compacta)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Tipo                            | Compatible con    | Material                    | Color    | Cantidad del paquete |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------|----------------------|
| 20849-198          | MicroTCA Carrier Hub            | Sistemas MicroTCA | Tereftalato de polibutileno | Gris     | 10                   |
| 20849-202          | MicroTCA Carrier Hub            | Sistemas MicroTCA | Tereftalato de polibutileno | Gris     | 10                   |
| 20849-194          | MicroTCA AdvancedMC             | Sistemas MicroTCA | Tereftalato de polibutileno | Rojo     | 10                   |
| 20849-196          | Fuente de alimentación MicroTCA | Sistemas MicroTCA | Tereftalato de polibutileno | Amarillo | 10                   |
| 20849-200          | MicroTCA Universal              | Sistemas MicroTCA | Tereftalato de polibutileno | Verde    | 10                   |

| Número de catálogo | Tipo                | Compatible con    | Material                    | Color | Cantidad del paquete |
|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------|----------------------|
| 20849-201          | MicroTCA Universal  | Sistemas MicroTCA | Tereftalato de polibutileno | Verde | 100                  |
| 20849-195          | MicroTCA AdvancedMC | Sistemas MicroTCA | Tereftalato de polibutileno | Rojo  | 100                  |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**