

# PropacPRO Case Design Elements

Para individualizar el diseño del caso PropacPRO. Los elementos se atornillarán desde la parte trasera del marco fundido a presión.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para individualizar el diseño del caso

Disponible en 3 formas y dos colores

## ESPECIFICACIONES

<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Acabado:</b>	Anodizado
<b>Compatible con:</b>	Casos
<b>Tipo de producto:</b>	Perfil de esquina
<b>Familia de productos:</b>	PropacPRO

Table 1/1

Número de catálogo	Ancho del rack	Tipo	Código de color	Color
20850-299	42HP	Redondeado	RAL 5007	Azul brillante
20850-196	42HP	Triángulo	RAL 7035	Gris claro
20850-190	42HP	Cuadrado	RAL 7035	Gris claro
20850-315	42HP	Cuadrado	RAL 5007	Azul brillante

Número de catálogo	Ancho del rack	Tipo	Código de color	Color
20850-184	42HP	Redondeado	RAL 7035	Gris claro
20850-331	42HP	Triángulo	RAL 5007	Azul brillante
20850-185	63HP	Redondeado	RAL 7035	Gris claro
20850-191	63HP	Cuadrado	RAL 7035	Gris claro
20850-197	63HP	Triángulo	RAL 7035	Gris claro
20850-316	63HP	Cuadrado	RAL 5007	Azul brillante
20850-332	63HP	Triángulo	RAL 5007	Azul brillante
20850-300	63HP	Redondeado	RAL 5007	Azul brillante
20850-192	84HP	Cuadrado	RAL 7035	Gris claro
20850-198	84HP	Triángulo	RAL 7035	Gris claro
20850-186	84HP	Redondeado	RAL 7035	Gris claro
20850-317	84HP	Cuadrado	RAL 5007	Azul brillante
20850-333	84HP	Triángulo	RAL 5007	Azul brillante
20850-301	84HP	Redondeado	RAL 5007	Azul brillante

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Tamaño 28 HP y otros colores disponibles bajo petición.

No se puede combinar con el capó delantero.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**