


Panel de cable Varistar



Panel de cable vertical para armarios de pie libre Varistar pulverizados en color gabinete en diferentes anchos.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para encajar directamente en el marco

Los cables se ensamblan en su lugar con bridas de cable o velcro

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete/panel de rack

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color
23130-625	52U	2450mm	250mm	250mm	2	Gris negro
23130-502		1019mm	110mm	10mm	2	Gris negro
23130-422	47U	2200mm	150mm	150mm	2	Gris negro
23130-501		446mm	110mm	10mm	2	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color
23130-503		670mm	110mm	10mm	2	Gris negro
23130-500		604mm	110mm	10mm	2	Gris negro
23130-504		496mm	110mm	10mm	2	Gris negro
23130-628	52U	2450mm	150mm	150mm	2	Gris negro
23130-420	38U	1800mm	150mm	150mm	2	Gris negro
23130-150	42U	2000mm	250mm	250mm	2	Gris negro
23130-151	47U	2200mm	250mm	250mm	2	Gris negro
23130-421	42U	2000mm	150mm	150mm	2	Gris negro
23130-499		915.5mm	110mm	10mm	2	Gris negro

Table 2/2

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Tipo
23130-625	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-502	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-422	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-501	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-503	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-500	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-504	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-628	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-420	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-150	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-151	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-421	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-499	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE