

Varistar CP Base/lado del zócalo

Los lados se ajustan para montar a la base/zócalo Varistar CP



CARACTERÍSTICAS

Lados de base/plinto, llanos

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete / base de bastidor

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
24630-077	100mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
24630-083	100mm	300mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
24630-043	200mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
24630-078	100mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
24630-040	100mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
24630-080	200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
24630-042	200mm	1100mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
24630-081	200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Número de catálogo	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
24630-038	100mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
24630-079	100mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
24630-084	200mm	300mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
24630-039	100mm	1100mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
24630-082	200mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
24630-041	200mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Unidad de paquete
24630-077	Lado del plinto	Par
24630-083	Lado del plinto	
24630-043	Lado del plinto	Par
24630-078	Lado del plinto	Par
24630-040	Lado del plinto	Par
24630-080	Lado del plinto	Par
24630-042	Lado del plinto	Par
24630-081	Lado del plinto	Par
24630-038	Lado del plinto	Par
24630-079	Lado del plinto	Par
24630-084	Lado del plinto	
24630-039	Lado del plinto	Par
24630-082	Lado del plinto	Par
24630-041	Lado del plinto	Par

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida la base/el zócalo para la parte delantera/trasera por separado.

No se puede utilizar junto con ruedas

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE