

Varilla roscada



CARACTERÍSTICAS

Corte a la longitud según sea necesario

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8


ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Resistencia a la tracción: | 400 MPa |
| Límite elástico: | 248211kPa |
| Acabado: | Electro galvanizado |
| Material: | Acero |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de la varilla (RS) | Longitud (L) | Carga estática |
|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 0502510EG | | 1/4" | 3000mm | 1068N |
| 0503710EG | 182732 | 3/8" | 3000mm | 2712N |
| 0505006EG | | 1/2" | 1800mm | 5026N |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

