

Soldadora completa de cable a alma de raíl, alimentación, UIC60, 50 mm² concéntrico, Derecho

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PBWY301RH



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora de alma diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Grafito; Acero; Termoplástico

Tipo de carril: UIC60

Estilo de terminal de conexión: W

Tamaño del conductor: 50 mm² Concéntrico

Diámetro exterior del conductor, nominal: 8.89mm

Estilo de soldador: T20

Orientación: Mano derecha

Solo molde: No

Molde de repuesto: PBWX5LH

Material de soldadura: PB65, se vende por separado

Abrazadera de mango: C105C, se vende por separado

Funda del conductor: S05F, se vende por separado

Matriz de golpeo: WD80, se vende por separado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE