

# Soporte de montaje ajustable del sistema de contención ProLine Express

## Data Solutions



Sirve como estructura de soporte vertical fijar puertas de contención y paneles de separación de racks.

### CARACTERÍSTICAS

Se monta en baldosas de piso con canales de marco y tuercas de cerrojo para una instalación segura (también puede instalarse en un piso de losa).

Permite el uso de puertas de contención o paneles de huecos de rack en filas irregulares.

Puede ajustarse en diferentes posiciones de altura (42 U-50 U).

El sistema de contención Express incluye montaje magnético para instalación rápida.

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
UACAMP	38633	2134mm	305mm	254mm	Acero dulce	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Código de color
UACAMP	38633	Jet Black	RAL 9005

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**