

Sensor de temperatura y humedad único

Data Solutions



Sensor de sonda de temperatura y humedad para nVent
SCHROFF RackPower PDU

CARACTERÍSTICAS

Sensor de temperatura y humedad único

Con cable de 2 metros e imán integrado para un fácil montaje

Para RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx series PDU

Caliente enchufable para una fácil integración

Rango de medición de temperatura 0 a 65 °C.

Precisión de medición de temperatura +- 2 %

Rango de medición de humedad 10-90% HR, sin condensación

Precisión de medición de humedad +- 5 %

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Compatible con	Altura	Cantidad del paquete	Tipo de enchufe	Cable de entrada extraíble
EA9103	RackPower	270mm	1	RJ45	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE