

Ángulos para rack ProTek



Los ángulos para rack ProTek admiten equipos para rack de 19 pulg. en el producto ProTek de bisagra simple y doble. Los ángulos para rack de orificios cuadrados y roscados admiten equipos de TI espaciados conforme a EIA que se van a montar dentro de un gabinete ProTek.

CARACTERÍSTICAS

El soporte de ángulos para rack ProTek 19en equipos para rack en el producto ProTek de bisagra simple y doble.

Los ángulos para rack de orificios cuadrados y roscados admiten equipos de TI espaciados conforme a EIA que se van a montar dentro de un gabinete ProTek.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Material	Acabado	Espesor	Tipo de taladro
PTRA24T	23772	533mm	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	Golpeado
PTRA60T	23778	1422mm	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	Golpeado
PTRA16S	23771	356mm	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	Plaza
PTRA24S	23773	533mm	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	Plaza
PTRA48T	23776	1156mm	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	Golpeado
PTRA36T	23774	845mm	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	Golpeado
PTRA48S	23777	1156mm	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	Plaza
PTRA16T	23768	356mm	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	Golpeado
PTRA60S	23781	1422mm	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	Plaza
PTRA36S	23775	845mm	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	Plaza

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte