

# 19" Cable Ducting

unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz (conducción de cables).



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

19" Panel frontal para conductos de cable

## ESPECIFICACIONES

- Tipo de accesorio:** Panel frontal  
**Tipo de producto:** Panel frontal  
**Material:** Acero

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Montaje	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero	Código de color
20118-734	1U	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado	RAL 7035
20118-767	1U	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado	RAL 7021
20118-736	2U	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado	RAL 7035
20118-768	2U	Atornillado delantero	1	Anodizado	Conductivo	RAL 7021

Table 2/3

Número de catálogo	Fondo	Apantallamiento EMC	Acabado	Altura	Ancho del rack	Tipo
20118-734	1.5mm	No	Polvo recubierto	43.6mm	95HP	19" Panel frontal
20118-767	1.5mm	No	Polvo recubierto	43.6mm	95HP	19" Panel frontal
20118-736	1.5mm	No	Polvo recubierto	88.1mm	95HP	19" Panel frontal
20118-768	1.5mm	No	Polvo recubierto	88.1mm	95HP	19" Panel frontal

Table 3/3

Número de catálogo	Anchura
20118-734	483mm
20118-767	483mm
20118-736	483mm
20118-768	483mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**