

Socket Strip, SCHUKO



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas Schuko.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

230 V, 16 A

Montaje horizontal o vertical

Cable de conexión de 2 m con conector SCHUKO/UTE

Según DIN 57620, VDE 0620

Altura de instalación 1 U

Tiras de socket con sockets SCHUKO

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

ESPECIFICACIONES

Material: Aluminio; Poliamida

Color: Gris

Tipo de producto: Socket Strip

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Función | Cantidad del paquete |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|---------|----------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|----|----|------|--|---|
| 60110-207 | SCHUKO | 12 | Sí | 230V | | 1 |
| 60110-202 | SCHUKO | 9 | No | 230V | | 1 |
| 60110-266 | SCHUKO | 6 | No | 230V | Protección transitoria, Filtro de supresión de red | 1 |
| 60110-203 | SCHUKO | 12 | No | 230V | | 1 |
| 60110-204 | SCHUKO | 15 | No | 230V | | 1 |
| 60110-205 | SCHUKO | 19 | No | 230V | | 1 |
| 60110-217 | SCHUKO | 6 | No | 230V | Protección actual de falla, Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-201 | SCHUKO | 4 | No | 230V | | 1 |
| 60110-206 | SCHUKO | 8 | Sí | 230V | | 1 |
| 60110-208 | SCHUKO | 15 | Sí | 230V | | 1 |
| 60110-216 | SCHUKO | 6 | No | 230V | Protección actual de falla | 1 |
| 60110-209 | SCHUKO | 19 | Sí | 230V | | 1 |
| 60110-210 | SCHUKO | 8 | No | 230V | Protección transitoria | 1 |
| 60110-211 | SCHUKO | 9 | No | 230V | Protección transitoria | 1 |
| 60110-214 | SCHUKO | 7 | No | 230V | Filtro de supresión de red | 1 |
| 60110-200 | SCHUKO | 3 | No | 230V | | 1 |
| 60110-212 | SCHUKO | 6 | No | 230V | Protección de sobrecorriente | 1 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Fondo | Acabado | Longitud |
|--------------------|-------|-----------|----------|
| 60110-207 | 44mm | Anodizado | 947.5mm |
| 60110-202 | 44mm | Anodizado | 438.5mm |
| 60110-266 | 44mm | Anodizado | 438.5mm |
| 60110-203 | 44mm | Anodizado | 947.5mm |
| 60110-204 | 44mm | Anodizado | 1202mm |
| 60110-205 | 44mm | Anodizado | 1753mm |
| 60110-217 | 88mm | Anodizado | 438.5mm |
| 60110-201 | 44mm | Anodizado | 210mm |

| Número de catálogo | Fondo | Acabado | Longitud |
|--------------------|-------|-----------|----------|
| 60110-206 | 44mm | Anodizado | 438.5mm |
| 60110-208 | 44mm | Anodizado | 1202mm |
| 60110-216 | 88mm | Anodizado | 438.5mm |
| 60110-209 | 44mm | Anodizado | 1753mm |
| 60110-210 | 44mm | Anodizado | 438.5mm |
| 60110-211 | 44mm | Anodizado | 947.5mm |
| 60110-214 | 44mm | Anodizado | 438.5mm |
| 60110-200 | 44mm | Anodizado | 184mm |
| 60110-212 | 75mm | Anodizado | 438.5mm |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida soporte de montaje para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE