

# Panel de cable Varistar



Panel de cable vertical para armarios de pie libre Varistar pulverizados en color gabinete en diferentes anchos.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para encajar directamente en el marco

Los cables se ensamblan en su lugar con bridas de cable o velcro

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Gabinete/panel de rack

**Material:** Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color
23130-625	52U	2450mm	250mm	250mm	2	Gris negro
23130-502		1019mm	110mm	10mm	2	Gris negro
23130-422	47U	2200mm	150mm	150mm	2	Gris negro
23130-501		446mm	110mm	10mm	2	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color
23130-503		670mm	110mm	10mm	2	Gris negro
23130-500		604mm	110mm	10mm	2	Gris negro
23130-504		496mm	110mm	10mm	2	Gris negro
23130-628	52U	2450mm	150mm	150mm	2	Gris negro
23130-420	38U	1800mm	150mm	150mm	2	Gris negro
23130-150	42U	2000mm	250mm	250mm	2	Gris negro
23130-151	47U	2200mm	250mm	250mm	2	Gris negro
23130-421	42U	2000mm	150mm	150mm	2	Gris negro
23130-499		915.5mm	110mm	10mm	2	Gris negro

Table 2/2

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Tipo
23130-625	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-502	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-422	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-501	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-503	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-500	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-504	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-628	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-420	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-150	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-151	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-421	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable
23130-499	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel de cable

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**