

# 19" Panel frontal, ventilado

## Data Solutions

Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor a través de los agujeros.



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Los paneles frontales ventilados (aluminio) permiten la disipación del calor

### ESPECIFICACIONES

- Ancho del rack:** 95HP
- Material:** Aluminio
- Tipo de accesorio:** Panel frontal
- Tipo de producto:** Panel frontal

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Acabado          | Montaje               | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 30118-962          | 1U              | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |
| 30702-047          | 1U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Anodizado       | Anodizado       |

| Número de catálogo | Altura del rack | Acabado          | Montaje               | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 30702-056          | 1U              | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |
| 30702-044          | 1U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Crudo           | Conductivo      |
| 30118-963          | 2U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |
| 30702-048          | 2U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Anodizado       | Anodizado       |
| 30702-057          | 2U              | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |
| 30118-964          | 3U              | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |
| 30702-058          | 3U              | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |
| 30702-046          | 3U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Crudo           | Crudo           |
| 30702-045          | 2U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Crudo           | Crudo           |
| 30702-049          | 3U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Anodizado       | Anodizado       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Bordes tratados | Código de color | Apantallamiento o EMC | Altura (H) | Tipo              | Anchura (W) |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------|
| 30118-962          |                 | RAL 7021        | No                    | 43.6mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-047          | Sí              |                 | No                    | 43.6mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-056          |                 | RAL 7035        | No                    | 43.6mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-044          |                 |                 | No                    | 43.6mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30118-963          |                 | RAL 7021        | No                    | 88.1mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-048          | Sí              |                 | No                    | 88.1mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-057          |                 | RAL 7035        | No                    | 88.1mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30118-964          |                 | RAL 7021        | No                    | 132.5mm    | 19" Panel frontal | 483mm       |

| Número de catálogo | Bordes tratados | Código de color | Apantallamiento o EMC | Altura (H) | Tipo              | Anchura (W) |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------|
| 30702-058          |                 | RAL 7035        | No                    | 132.5mm    | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-046          |                 |                 | No                    | 132.5mm    | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-045          |                 |                 | No                    | 88.1mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-049          | Sí              |                 | No                    | 132.5mm    | 19" Panel frontal | 483mm       |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**