

Estante con respiradero de acero de una sola cara, cabe en racks de 23 pulgadas, de acero, negro

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

ESH23V



El estante de respiradero de acero de cara sencilla se monta en la brida delantera o trasera del rack de marco abierto, para dar soporte a los equipos que no se montan en los ángulos del rack. Utiliza 3U de espacio en rack y tiene una clasificación de carga de 150 lb (68.0 kg).

CARACTERÍSTICAS

El estante de respiradero de acero de cara sencilla se monta en la brida delantera o trasera del rack de marco abierto, lo que soporta el equipo que no se monta en los ángulos del rack.

Usa 3U de espacio en rack y tiene una clasificación de carga de 150 lb (68.0 kg).

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 35239

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Espesor: 1.52mm

Unidades de rack: 3U

Altura: 123mm

Anchura: 584mm

Fondo: 267mm

Ancho del rack: 23in

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE