

Gabinete de interruptor de red ProLine

Data Solutions



El gabinete de interruptor de red ProLine es una solución prediseñada para las necesidades de gestión de cableado y térmicas de interruptores centrales de red de centros de datos grandes. Está diseñado para cumplir con los requisitos de interruptores de red de las Series Cisco 6509, 6513, 7009 y 7018 en centros de datos con un diseño de gabinete de pasillo caliente/pasillo frío. (Para otros modelos de interruptores Cisco, comuníquese con HOFFMAN para conocer las aplicaciones del gabinete). El gabinete proporciona cables de conexión y cables de enlace permanente con soporte de transiciones verticales a horizontales.

CARACTERÍSTICAS

Cumple con todos los requisitos de instalación y operativos del interruptor de red CISCO Series 6509, 6513, 7009 y 7018.

El ducto de flujo de aire integrado, de derecha a izquierda, garantiza que el interruptor central reciba aire del pasillo frío.

La puerta primaria tiene un sistema de cierres estilo bóveda multipunto con llave y cerradura y con llave central para garantizar la seguridad.

Las puertas traseras divididas y superpuestas brindan un acceso rápido al equipo sin bloquear los pasillos (7009 y 7018; la Serie tiene puertas delanteras y traseras divididas).

El administrador vertical de cables frontal tiene puertas con bisagras integrales para albergar, proteger y proporcionar una apariencia estética.

La gestión de cableado frontal utiliza dedos de soporte de punta de flecha para apoyar y garantizar un radio de doblez adecuado, proporcionar una mayor capacidad de cable y facilitar el ensamble.

Disponibles de forma estándar con lados o sin ellos para su uso en aplicaciones agrupadas.

La placa de montaje deslizante de montaje superior proporciona una gran abertura para cables, conjuntos de cables preterminados y paneles de conexión.

La base abierta permite la entrada de cables debajo del piso.

Sólo Serie 6509 y 6513:

Repisa de interruptor de núcleo de red, ubicada en la parte inferior del gabinete (2 RU en Series 65089/6513; 0 RU en Serie 7018)

Una puerta frontal atractiva y rígida hecha de extrusiones de aluminio y acero perforado formado, con más de 70 por ciento de espacio abierto para flujo libre de aire frío al equipo.

Los ángulos de montaje de equipo 4 RU montados en la parte superior trasera ofrecen la posibilidad de instalar regletas, transición de fibra a cobre, equipos divisores y otros equipos montados en rack de 19 pulg.

El administrador vertical de cables posterior horizontal y vertical brinda soporte y transición de cables de enlace permanente.

La repisa del interruptor está incluida con el gabinete.

El conjunto frontal de los rieles de montaje de 19 pulg. están roscados (10-32) según los estándares de la EIA.

La parte superior y los laterales son de acero formado.

Lados asegurados con sujetadores

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------|------------------|
| Color: | Jet Black |
| Material: | Acero dulce |
| Acabado: | Polvo recubierto |
| Código de color: | RAL 9005 |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Espesor |
|--------------------|--------------------|--------|---------|--------|---------|
| PNS24812B | 26406 | 2411mm | 806mm | 1199mm | 1.52mm |
| PNS241012B | 26408 | 2411mm | 1006mm | 1199mm | 1.52mm |
| PNS201012BNS | 23995 | 1991mm | 999mm | 1199mm | 1.52mm |
| PNS211012B | 26407 | 2161mm | 1006mm | 1199mm | 1.52mm |
| PNS20810BNS | 18782 | 1991mm | 799mm | 999mm | 1.52mm |
| PNS20811B | 18783 | 1991mm | 808mm | 1099mm | 1.52mm |
| PNS24810B | 26404 | 2411mm | 806mm | 999mm | 1.52mm |
| PNS20812BNS | 18786 | 1991mm | 799mm | 1199mm | 1.52mm |
| PNS201012B | 23993 | 1991mm | 1008mm | 1199mm | 1.52mm |
| PNS21810B | 26396 | 2161mm | 806mm | 999mm | 1.52mm |
| PNS21812B | 26398 | 2161mm | 806mm | 1199mm | 1.52mm |
| PNS24811B | 26405 | 2411mm | 806mm | 1099mm | 1.52mm |
| PNS20812B | 18785 | 1991mm | 808mm | 1199mm | 1.52mm |
| PNS20811BNS | 18784 | 1991mm | 799mm | 1099mm | 1.52mm |
| PNS21811B | 26397 | 2161mm | 806mm | 1099mm | 1.52mm |
| PNS20810B | 18781 | 1991mm | 808mm | 999mm | 1.52mm |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE