

Socket Strip, UTE

Data Solutions



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas UTE.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

230 V, 16 A

De acuerdo con NFC 61-303

Tira de socket con sockets UTE

Altura de montaje 1 U

Montaje horizontal o vertical

Cable de conexión de 2 m, con conector SCHUKO/UTE

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Material: | Aluminio; Poliamida |
| Color: | Gris |
| Tipo de producto: | Socket Strip |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Función | Cantidad del paquete |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|--|----------------------|
| 60110-226 | UTE | 12 | Sí | 230V | | 1 |
| 60110-222 | UTE | 12 | No | 230V | | 1 |
| 60110-221 | UTE | 9 | No | 230V | | 1 |
| 60110-267 | UTE | 6 | No | 230V | Protección transitoria, Filtro de supresión de red | 1 |
| 60110-223 | UTE | 15 | No | 230V | | 1 |
| 60110-224 | UTE | 19 | No | 230V | | 1 |
| 60110-225 | UTE | 8 | Sí | 230V | | 1 |
| 60110-231 | UTE | 6 | No | 230V | Protección actual de falla, Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-227 | UTE | 8 | No | 230V | Protección transitoria | 1 |
| 60110-228 | UTE | 6 | No | 230V | Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-220 | UTE | 4 | No | 230V | | 1 |
| 60110-230 | UTE | 6 | No | 230V | Protección actual de falla | 1 |
| 60110-229 | UTE | 7 | No | 230V | Filtro de supresión de red | 1 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Fondo | Acabado | Longitud |
|--------------------|-------|-----------|----------|
| 60110-226 | 44mm | Anodizado | 947.5mm |
| 60110-222 | 44mm | Anodizado | 947.5mm |
| 60110-221 | 44mm | Anodizado | 438.5mm |
| 60110-267 | 44mm | Anodizado | 438.5mm |
| 60110-223 | 44mm | Anodizado | 1202mm |
| 60110-224 | 44mm | Anodizado | 1753mm |
| 60110-225 | 44mm | Anodizado | 438.5mm |
| 60110-231 | 88mm | Anodizado | 438.5mm |
| 60110-227 | 44mm | Anodizado | 438.5mm |

| Número de catálogo | Fondo | Acabado | Longitud |
|--------------------|-------|-----------|----------|
| 60110-228 | 75mm | Anodizado | 438.5mm |
| 60110-220 | 44mm | Anodizado | 210mm |
| 60110-230 | 88mm | Anodizado | 438.5mm |
| 60110-229 | 44mm | Anodizado | 438.5mm |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE