

# A bordo Rack



Adecuado para vibraciones continuas, golpes, altas temperaturas y alta humedad.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para aplicaciones ferroviarias móviles

Adecuado para vibraciones continuas, golpes, altas temperaturas y alta humedad

Adecuado para subpistas SNCF de 1, 2 o 3 U (NF F61-005, CF 60-002)

La parte trasera está equipada para conectores estándar; la barra transversal puede ser codificada a medida para los pines de codificación SNCF

Barra transversal con canal de cable integrado

Varios bastidores se pueden apilar o montar en filas

Producido mediante un proceso de soldadura, certificado según EN 15085 (CL2)

Soldaduras de acero inoxidable pasivadas para evitar la corrosión

## ESPECIFICACIONES

<b>Carga estática:</b>	25kg
<b>Fondo:</b>	341.8mm
<b>Tipo de producto:</b>	Rack
<b>De conformidad con:</b>	SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
<b>Material del bastidor:</b>	Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Ancho del rack	Anchura	Cantidad del paquete	Material
10170-013	6U	290mm	36HP	252.65mm	1	Acero inoxidable
10170-017	9U	423.4mm	36HP	252.65mm	1	Acero inoxidable
10170-012	6U	290mm	84HP	496.4mm	1	Acero inoxidable
10170-014	3U	156.7mm	84HP	496.4mm	1	Acero inoxidable
10170-016	9U	423.4mm	84HP	496.4mm	1	Acero inoxidable
10170-015	3U	156.7mm	36HP	252.65mm	1	Acero inoxidable

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**