


# Cierre de liberación rápida

1/4 cerradura rotativa con parada definida.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

1/4 cerradura rotativa con parada definida

Identificación de la posición de bloqueo debido a la posición de ranura

Vibración y prueba de sacudidas

Cantidad 100 piezas

## ESPECIFICACIONES

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>Compatible con:</b>   | Paneles frontales                      |
| <b>Tipo de producto:</b> | Kit de hardware                        |
| <b>Acabado:</b>          | Niquelado                              |
| <b>Material:</b>         | Acero; Aleación de zinc; Termoplástico |

Table 1/2

| Número de catálogo | Color       | Cantidad del paquete | Código de color | Fondo  | Altura | Anchura |
|--------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------|--------|---------|
| 21101-850          | Jet Black   | 100                  | RAL 9005        | 20.6mm | 6mm    | 7mm     |
| 21101-847          | Pebble Grey | 100                  | RAL 7032        | 16.7mm | 6mm    | 7mm     |
| 21101-849          | Pebble Grey | 100                  | RAL 7032        | 20.6mm | 6mm    | 7mm     |

| Número de catálogo | Color     | Cantidad del paquete | Código de color | Fondo  | Altura | Anchura |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|--------|--------|---------|
| 21101-848          | Jet Black | 100                  | RAL 9005        | 16.7mm | 6mm    | 7mm     |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo de fijación           |
|--------------------|----------------------------|
| 21101-850          | Moleteado, Cabeza ranurada |
| 21101-847          | Cabeza ranurada            |
| 21101-849          | Moleteado, Cabeza ranurada |
| 21101-848          | Cabeza ranurada            |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Quick?release sujetadores: Montaje sin insertos roscados.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**