

Gabinete de cables de comunicaciones ProLine ConnectTek

Data Solutions



Los gabinetes de comunicación/cables de red ProLine ConnectTek Network incluyen dos administradores verticales de cable en la parte delantera del gabinete y dos para gestión de cableado traseros para un máximo tendido y soporte de cables. Los gabinetes están disponibles en dos anchos para cables de alta densidad, cables y equipos de red.

CARACTERÍSTICAS

La puerta frontal, estéticamente agradable, ofrece un flujo de aire y una durabilidad óptimos

Las puertas superior, frontal y trasera totalmente perforadas permiten el máximo movimiento de aire alrededor de cables, paneles de conexión y otros equipos de red

La gestión de cableado delanteros y traseros permite soportar y enrutar los cables.

Los modelos sin laterales permiten una fácil instalación en aplicaciones agrupadas

Los perfiles comunes permiten agrupar los gabinetes de servidor y de red

La placa de montaje superior permite un enrutamiento sencillo del cable, cables preterminados y paneles de conexión

La manija abatible de bloqueo de tres puntos permite un acceso fácil pero controlado; se incluyen dos llaves

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------|------------------|
| Color: | Jet Black |
| Material: | Acero dulce |
| Acabado: | Polvo recubierto |
| Código de color: | RAL 9005 |

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Espesor | Unidades de rack |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|---------|------------------|
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|---------|------------------|

| | | | | | | |
|-------------|-------|--------|-------|--------|--------|-----|
| PNC24810B | 26393 | 2411mm | 806mm | 999mm | 1.52mm | 51U |
| PNC20711B | 15615 | 1991mm | 707mm | 1099mm | 1.52mm | 42U |
| PNC24811B | 26394 | 2411mm | 806mm | 1099mm | 1.52mm | 51U |
| PNC20811BNS | 16073 | 1991mm | 799mm | 1099mm | 1.52mm | 42U |
| PNC21812B | 26391 | 2161mm | 806mm | 1199mm | 1.52mm | 45U |
| PNC2089BNS | 16071 | 1991mm | 799mm | 899mm | 1.52mm | 42U |
| PNC21811B | 26388 | 2161mm | 806mm | 1099mm | 1.52mm | 45U |
| PNC2079B | 15613 | 1991mm | 707mm | 899mm | 1.52mm | 42U |
| PNC20711BNS | 15621 | 1991mm | 699mm | 1099mm | 1.52mm | 42U |
| PNC20710BNS | 15618 | 1991mm | 699mm | 999mm | 1.52mm | 42U |
| PNC20811B | 16067 | 1991mm | 808mm | 1099mm | 1.52mm | 42U |
| PNC24812B | 26395 | 2411mm | 806mm | 1199mm | 1.52mm | 51U |
| PNC2089B | 16065 | 1991mm | 808mm | 874mm | 1.52mm | 42U |
| PNC20812B | 16068 | 1991mm | 808mm | 1199mm | 1.52mm | 42U |
| PNC20810B | 16066 | 1991mm | 808mm | 999mm | 1.52mm | 42U |
| PNC20812BNS | 16074 | 1991mm | 799mm | 1199mm | 1.52mm | 42U |
| PNC20712BNS | 15622 | 1991mm | 699mm | 1199mm | 1.52mm | 42U |
| PNC2079BNS | 15617 | 1991mm | 699mm | 899mm | 1.52mm | 42U |
| PNC20710B | 15614 | 1991mm | 707mm | 999mm | 1.52mm | 42U |
| PNC20810BNS | 16072 | 1991mm | 799mm | 999mm | 1.52mm | 42U |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Espesor | Unidades de rack |
|--------------------|--------------------|--------|---------|--------|---------|------------------|
| PNC2189B | 26386 | 2161mm | 806mm | 899mm | 1.52mm | 45U |
| PNC20712B | 15616 | 1991mm | 707mm | 1199mm | 1.52mm | 42U |
| PNC21810B | 26387 | 2161mm | 806mm | 999mm | 1.52mm | 45U |
| PNC2489B | 26392 | 2411mm | 806mm | 899mm | 1.52mm | 51U |

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Cubiertas laterales incluidas |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| PNC24810B | 26393 | Sí |
| PNC20711B | 15615 | Sí |
| PNC24811B | 26394 | Sí |
| PNC20811BNS | 16073 | No |
| PNC21812B | 26391 | Sí |
| PNC2089BNS | 16071 | No |

| Número de catálogo | Número de artículo | Cubiertas laterales incluidas |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| PNC21811B | 26388 | Sí |
| PNC2079B | 15613 | Sí |
| PNC20711BNS | 15621 | No |
| PNC20710BNS | 15618 | No |
| PNC20811B | 16067 | Sí |
| PNC24812B | 26395 | Sí |
| PNC2089B | 16065 | Sí |
| PNC20812B | 16068 | Sí |
| PNC20810B | 16066 | Sí |
| PNC20812BNS | 16074 | No |
| PNC20712BNS | 15622 | No |
| PNC2079BNS | 15617 | No |
| PNC20710B | 15614 | Sí |
| PNC20810BNS | 16072 | No |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Cubiertas laterales incluidas |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| PNC2189B | 26386 | Sí |
| PNC20712B | 15616 | Sí |
| PNC21810B | 26387 | Sí |
| PNC2489B | 26392 | Sí |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE