

Ventilador no metálico



Este ventilador no metálico proporciona ventilación impermeable para enclousres metálicos y no metálicos.

CARACTERÍSTICAS

La instalación adecuada proporcionará ventilación a prueba de lluvia, pero no cumplirá con los requisitos de Tipo 4 o 12

El kit incluye hardware de montaje e instrucciones

Los tornillos suministrados son de 13 mm (.515 pulgadas) de largo y algunas aplicaciones pueden requerir tornillos más largos.

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris claro
Material:	De plástico
Código de color:	RAL 7035
Acabado:	Suave mate

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo
ANMV6	50400	69mm	51mm	21mm
ANMV3	50410	27mm	25mm	22mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE