

Contactos de primavera para Crimping

El contacto de resorte para engarzar se puede utilizar junto con los conectores DIN forma D, resistencia de contacto constante.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El contacto de resorte para engarzar se puede utilizar junto con los conectores DIN de la forma D

Conexión hermética a gas y libre de corrosión

Resistencia de contacto constante con calidad de crimpado uniforme

ESPECIFICACIONES

Compatible con: Conectores

Tipo de producto: Contacto de primavera

Table 1/1

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Tipo de conexión
21100-293	50	Crimpado, 0,14 - 0,5 mm ²
21100-294	50	Crimpado, 0,75 - 1,5 mm ²

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE