

Soporte en ángulo amplio con clavija



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Soporte en ángulo con la pata más larga para mejorar el espacio para la herramienta

Diseño que se ajusta a una variedad de destornilladores de clavijas

Se mejoró para instalarse fácilmente con destornilladores de clavijas

Opciones de preensamblado disponibles para aplicaciones de varilla, alambre, retén y cable

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 2 (HS2)	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	A
AFAB3	4.8 mm	7.1 mm	50.8 mm	44.2mm	28.6 mm	7.1 mm
AFAB4	7.1 mm	7.1 mm	50.8 mm	44.2mm	28.6 mm	7.1 mm
AFAB6	10.2 mm	7.1 mm	50.8 mm	44.2mm	28.6 mm	7.1 mm

Table 2/2

Número de catálogo	B	Carga estática
AFAB3	16.9 mm	700N
AFAB4	16.9 mm	1550N
AFAB6	16.9 mm	1550N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los límites de carga corresponden a los sujetadores nVent CADDY solamente.

La clavija se debe evaluar de forma separada.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

