


Varilla roscada



CARACTERÍSTICAS

Corte a la longitud según sea necesario

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8


ESPECIFICACIONES

Resistencia a la tracción:	400 MPa
Límite elástico:	248211kPa
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de la varilla (RS)	Longitud (L)	Carga estática
0502510EG		1/4"	3000mm	1068N
0503710EG	182732	3/8"	3000mm	2712N
0505006EG		1/2"	1800mm	5026N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

