


Impulsor



Cada paquete de impulsor incluye un impulsor blindado de alto rendimiento de 115 VAC 60 Hz y una carcasa de aluminio. Cada base con respiradero presenta una disposición para dos impulsores por puerta. Consulte la tabla de rendimiento en la hoja de especificaciones.

CARACTERÍSTICAS

Los paquetes de impulsor proporcionan un flujo de aire adicional a los gabinetes para exteriores WeatherFlo.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material | Acabado |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------|------------------|
| WFHDFP | 21002 | 343mm | 461mm | 168mm | Aluminio | Polvo recubierto |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE