

# 19" Cable Ducting

## Data Solutions

unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz (conducción de cables).



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

19" Panel frontal para conductos de cable

### ESPECIFICACIONES

**Tipo de accesorio:** Panel frontal

**Tipo de producto:** Panel frontal

**Material:** Acero

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Montaje	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero	Código de color
20118-734	1U	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado	RAL 7035
20118-767	1U	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Montaje	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero	Código de color
20118-736	2U	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado	RAL 7035
20118-768	2U	Atornillado delantero	1	Anodizado	Conductivo	RAL 7021

Table 2/3

Número de catálogo	Fondo	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura	Ancho del rack	Tipo
20118-734	1.5mm	No	Polvo recubierto	43.6mm	95HP	19" Panel frontal
20118-767	1.5mm	No	Polvo recubierto	43.6mm	95HP	19" Panel frontal
20118-736	1.5mm	No	Polvo recubierto	88.1mm	95HP	19" Panel frontal
20118-768	1.5mm	No	Polvo recubierto	88.1mm	95HP	19" Panel frontal

Table 3/3

Número de catálogo	Anchura
20118-734	483mm
20118-767	483mm
20118-736	483mm
20118-768	483mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**