

# Soldadora completa de cable a alma de raíl, alimentación, 85-141 lb T-Rail, 2/0 trenzado flexible, Derecho

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**PBWT202JRH**



### CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora de alma diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Grafito; Acero; Termoplástico

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: W

Tamaño del conductor: 2/0 Ropelay

Diámetro exterior del conductor, nominal: 12.19mm

Estilo de soldador: T20

Orientación: Mano derecha

Solo molde: No

Molde de repuesto: PBW2JRH

Material de soldadura: PB90, se vende por separado

Abrazadera de mango: C105C, se vende por separado

Funda del conductor: S06F, se vende por separado

Matriz de golpeo: WD84, se vende por separado

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**