

# Backplane serie CPCI



Los backplanes seriales CompactPCI de nVent admiten las tasas de transferencia de datos más altas con PCIe de hasta Gen 3, 10GbE, USB 3,0 y S-ATA Rev. 3,0

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Cumple con la especificación PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R2.0)

Conector de utilidad en la parte trasera del backplane

Centrado mecánico y tira de codificación/codificación en acero inoxidable en cada ranura delantera y trasera totalmente equipada

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23007-661	Plano trasero	1	3U	Serie CompactPCI, sin autobús		4HP
23007-641	Plano trasero	1	3U	Serie CompactPCI, sin autobús		4HP

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23007-681	Plano trasero	1	3U	Serie CompactPCI, sin autobús		4HP
23007-621	Plano trasero	1	3U	Serie CompactPCI, sin autobús		4HP
23007-679	Plano trasero	9	3U	Serie CompactPCI con Ethernet Star	Correcto	4HP
23007-668	Plano trasero	8	3U	Serie CompactPCI con Ethernet Star	Izquierda	4HP
23007-629	Plano trasero	9	3U	Serie CompactPCI con Ethernet Star	Izquierda	4HP
23007-669	Plano trasero	9	3U	Serie CompactPCI con Ethernet Star	Izquierda	4HP
23007-676	Plano trasero	6	3U	Serie CompactPCI con Ethernet Star	Correcto	4HP
23007-677	Plano trasero	7	3U	Serie CompactPCI con Ethernet Star	Correcto	4HP
23007-628	Plano trasero	8	3U	Serie CompactPCI con Ethernet Star	Izquierda	4HP
23007-636	Plano trasero	6	3U	Serie CompactPCI con Ethernet Star	Correcto	4HP
23007-627	Plano trasero	7	3U	Serie CompactPCI con Ethernet Star	Izquierda	4HP

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23007-682	Plano trasero	2	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Izquierda	4HP
23007-683	Plano trasero	3	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Izquierda	4HP
23007-667	Plano trasero	7	3U	Serie CompactPCI con Ethernet Star	Izquierda	4HP
23007-695	Plano trasero	5	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Correcto	4HP
23007-655	Plano trasero	5	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Correcto	4HP
23007-637	Plano trasero	7	3U	Serie CompactPCI con Ethernet Star	Correcto	4HP
23007-654	Plano trasero	4	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Correcto	4HP

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23007-653	Plano trasero	3	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Correcto	4HP
23007-639	Plano trasero	9	3U	Serie CompactPCI con Ethernet Star	Correcto	4HP

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23007-649	Plano trasero	9	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Izquierda	4HP
23007-645	Plano trasero	5	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Izquierda	4HP
23007-644	Plano trasero	4	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Izquierda	4HP
23007-643	Plano trasero	3	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Izquierda	4HP
23007-642	Plano trasero	2	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Izquierda	4HP
23007-685	Plano trasero	5	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Izquierda	4HP
23007-605	Plano trasero	5	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Correcto	4HP
23007-689	Plano trasero	9	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Izquierda	4HP
23007-684	Plano trasero	4	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Izquierda	4HP

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23007-693	Plano trasero	3	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Correcto	4HP
23007-615	Plano trasero	5	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Correcto	4HP
23007-694	Plano trasero	4	3U	Serie CompactPCI con malla completa Ethernet	Correcto	4HP

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Anchura	Cantidad del paquete
23007-661	AirMAX VS	Microfit	MicroMatch, 10 pines	19.3mm	1
23007-641	AirMAX VS	Microfit	MicroMatch, 10 pines	19.3mm	1
23007-681	AirMAX VS	Microfit	MicroMatch, 10 pines	19.3mm	1
23007-621	AirMAX VS	Microfit	MicroMatch, 10 pines	19.3mm	1
23007-679	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	181.9mm	1
23007-668	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	161.6mm	1
23007-629	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	181.9mm	1
23007-669	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	181.9mm	1
23007-676	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	120.9mm	1
23007-677	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	141.2mm	1
23007-628	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	161.6mm	1

Número de catálogo	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Anchura	Cantidad del paquete
23007-636	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	120.9mm	1
23007-627	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	141.2mm	1
23007-682	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	39.6mm	1
23007-683	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	60mm	1
23007-667	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	141.2mm	1
23007-695	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	100.6mm	1
23007-655	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	100.6mm	1
23007-637	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	141.2mm	1
23007-654	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	80.3mm	1

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Anchura	Cantidad del paquete
23007-653	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	60mm	1
23007-639	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	181.9mm	1
23007-649	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	191.9mm	1
23007-645	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	100.6mm	1
23007-644	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	80.3mm	1
23007-643	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	60mm	1
23007-642	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	19.3mm	1
23007-685	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	100.6mm	1
23007-605	AirMAX VS	PwrBlade	MicroMatch, 10 pines	159.9mm	1

Número de catálogo	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Anchura	Cantidad del paquete
23007-689	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	181.9mm	1
23007-684	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	80.3mm	1
23007-693	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	60mm	1
23007-615	AirMAX VS	PwrBlade	MicroMatch, 10 pines	159.9mm	1
23007-694	AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	80.3mm	1

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**