

# Kit básico de chasis MultipacPRO 19"

Tal kit permite al cliente configurar las 3 cubiertas superiores / inferiores diferentes.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para conjuntos no normalizados (1 ... 5 U) y conjuntos estandarizados (1, 2 U) conforme a IEC 60297-3-105

El marco consiste en dos partes laterales y el panel delantero / trasero

Material: Aluminio

Seleccionar otros componentes (Accesorios)

## ESPECIFICACIONES

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio          |
| <b>Tipo:</b>                 | Configurable      |
| <b>Familia de productos:</b> | MultipacPRO       |
| <b>Apantallamiento EMC:</b>  | No (Retrofitable) |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Subrack/chasis    |

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo | Anchura útil | Montaje | De conformidad con |
|--------------------|-----------------|-------|--------------|---------|--------------------|
| 20860-201          | 1U              | 220mm | 403mm        | Rack    | IEC 60297-3-100    |
| 20860-203          | 1U              | 340mm | 403mm        | Rack    | IEC 60297-3-100    |

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo | Anchura útil | Montaje | De conformidad con |
|--------------------|-----------------|-------|--------------|---------|--------------------|
| 20860-202          | 1U              | 280mm | 403mm        | Rack    | IEC 60297-3-100    |
| 20860-212          | 2U              | 340mm | 403mm        | Rack    | IEC 60297-3-100    |
| 20860-211          | 2U              | 280mm | 403mm        | Rack    | IEC 60297-3-100    |
| 20860-210          | 2U              | 220mm | 403mm        | Rack    | IEC 60297-3-100    |
| 20860-220          | 3U              | 340mm | 403mm        | Rack    | IEC 60297-3-100    |
| 20860-219          | 3U              | 280mm | 403mm        | Rack    | IEC 60297-3-100    |
| 20860-221          | 3U              | 400mm | 403mm        | Rack    | IEC 60297-3-100    |
| 20860-222          | 3U              | 460mm | 403mm        | Rack    | IEC 60297-3-100    |
| 20860-231          | 4U              | 460mm | 403mm        | Rack    | IEC 60297-3-100    |
| 20860-230          | 4U              | 400mm | 403mm        | Rack    | IEC 60297-3-100    |
| 20860-229          | 4U              | 340mm | 403mm        | Rack    | IEC 60297-3-100    |
| 20860-228          | 4U              | 280mm | 403mm        | Rack    | IEC 60297-3-100    |
| 20860-240          | 5U              | 460mm | 403mm        | Rack    | IEC 60297-3-100    |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida placa de montaje, cubierta y placa base, manijas, diapositivas telescópicas por separado.

Dimensiones h = altura de montaje transparente = H?8,1 mm, b = ancho de montaje claro = 403 mm.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**