


Base/zócalo Novastar



Placa base para conductos de cable trasero que cortan para la gestión de cables. La abertura está cubierta con plástico. Accesorio cepillo tira puede construir en.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Carga estática?Capacidad de carga 400 kg

Pies ajustables, altura 57 mm ... 67 mm

St, 1,5 mm, RAL 7021

Conductos de cable 110 x 76 mm

Incluye GND/puesta a tierra

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Altura: | 45mm |
| Tipo de producto: | Gabinete / base de bastidor |
| Material: | Acero |

Table 1/2

| Número de catálogo | Anchura | Fondo | Cantidad del paquete | Color | Código de color | Acabado |
|--------------------|---------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------------|
| 27230-072 | 553mm | 800mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 27230-070 | 553mm | 500mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 27230-080 | 1000mm | 1000mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 27230-076 | 900mm | 900mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 27230-071 | 553mm | 600mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo |
|--------------------|----------------|
| 27230-072 | Zócalo de base |
| 27230-070 | Zócalo de base |
| 27230-080 | Zócalo de base |
| 27230-076 | Zócalo de base |
| 27230-071 | Zócalo de base |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene la tira de cepillo por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE