

# Anillo de brida con rosca



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Los anillos de bridas se pueden combinar con otros soportes nVent CADDY para sujetar los cables desde un patín de viga, vigueta, alambre de gota, riel para falso plafón, etc.

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Electrogalvanizado

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro | Diámetro del tornillo | Tipo de tornillo | Longitud del tornillo | Carga estática máxima |
|--------------------|--------------------|----------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4BRT20             |                    | 31.8 mm  | 6                     | Metal            | 19mm                  | 220N                  |
| 4BRT32             |                    | 50 mm    | 6                     | Metal            | 19mm                  | 220N                  |
| 4BRT64             |                    | 100 mm   | 6                     | Metal            | 19mm                  | 220N                  |
| 2BRT8              |                    | 12.7 mm  | 4.8                   | Metal            | 14.3mm                | 220N                  |
| 2BRT20             |                    | 31.8 mm  | 4.8                   | Metal            | 14.3mm                | 220N                  |
| 2BRT32             |                    | 50.8 mm  | 4.8                   | Metal            | 14.3mm                | 220N                  |

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro | Diámetro del tornillo | Tipo de tornillo | Longitud del tornillo | Carga estática máxima |
|--------------------|--------------------|----------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2BRT12             |                    | 19.1 mm  | 4.8                   | Metal            | 14.3mm                | 220N                  |
| 4BRT20WS           |                    | 31.8 mm  | 14                    | Madera           | 19.1mm                | 220N                  |
| 4BRT32WS           | 172923             | 50 mm    | 14                    | Madera           | 19mm                  | 220N                  |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| 4BRT20             |                    | UL, cUL         |
| 4BRT32             |                    | cUL, UL         |
| 4BRT64             |                    | UL, cUL         |
| 2BRT8              |                    | cUL, UL         |
| 2BRT20             |                    | cUL, UL         |
| 2BRT32             |                    | cUL, UL         |
| 2BRT12             |                    | cUL, UL         |
| 4BRT20WS           |                    | cUL, UL         |
| 4BRT32WS           | 172923             | cUL, ITB, UL    |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los anillos de bridas no se recomiendan para cables de alto rendimiento. Vea la serie nVent CADDY Cat HP.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

