


Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 125 A

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

TR-125A



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta en el panel con tornillos

Equipado con un tapón de entrada de corriente

Se incluyen pernos para las conexiones de salida

Cubierta protectora transparente

Fácil accesibilidad para cableado

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Cumple con RoHS

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 563150

Material: Cobre; Poliamida reforzada con fibra de vidrio; Plexiglás

Tensión máxima de servicio, IEC (Ui): 1000

Corriente de cortocircuito pico (Ipk): 40kA

Corriente soportada de corta duración (Icw) 1 s: 8.4kA

Número de conexiones del lado de línea: 1

Número de conexiones (lado de carga): 5

Tamaño de rosca 1 (TS1): M5

Tamaño de rosca 2 (TS2): M6

Fondo (D): 117mm

Altura (H): 126mm

Anchura (W): 150mm

Peso por unidad: 0.68kg

Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0


De conformidad con: IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C)

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La rosca tamaño 2 representa el tapón de entrada.

El número de conexiones del lado de la línea y del lado de la carga es por cada polo.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE