

# Gabinete de PC para red, tipo 1, 1700 x 700 x 600 mm, de acero, negro

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

### ENC1776PC



Los gabinetes para PC de red se utilizan para el acceso remoto a la red desde la planta o el depósito de una fábrica. El gabinete para PC de red está diseñado para alojar PC, teclados e impresoras para la entrada de datos, así como equipos LAN y WAN. Las puertas con sistema de cierre dan seguridad y protección física para equipos que se enfrían pasivamente por el aire que entra por la parte delantera del gabinete y se expulsa a través de las aberturas de los ventiladores en la parte trasera. Se pueden instalar ventiladores opcionales para refrigeración adicional.

### ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificación UL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 1, archivo n.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 1; File No. E61997

NEMA tipo 1

EIA 310-D (when rack angle accessory is installed)

### CARACTERÍSTICAS

Manijas con sistema de cierre de puerta empotrada en las puertas delanteras superior e inferior

Sistemas de cierre de un cuarto de vuelta en la puerta trasera, paneles laterales y puerta del teclado

Todos los cerrojos tienen llaves iguales; se suministran dos llaves con el gabinete

Puertas delanteras con bisagras a la izquierda; puerta trasera con bisagras a la derecha o a la izquierda

Paneles laterales fácilmente extraíbles

La base está preperforada para las ruedas que quedan empotradas al instalarse. Kit de ruedas disponible como accesorio

La placa de montaje ajustable con alivio de tensión en la parte inferior trasera del gabinete proporciona una entrada de cable fácil y segura.

Marco de acero soldado con puntales de montaje accesorios

Teclado de acero con rodamientos de bola deslizantes extraíbles y sistema de cierre

Ventana de vidrio de seguridad transparente en la puerta delantera superior

Louvers en el cuarto lateral inferior de la puerta trasera

La parte superior tiene un chiqueador de 4 pulg. de puerto de entrada de cable con tapa incluida y un orificio para ventilador de 6 pulg. con protector dactilar integral.

Puertas y paneles laterales empotrados en el marco

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 11223

Altura: 1700mm

Anchura: 700mm

Fondo: 600mm

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Espesor: 1.52mm

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE