

Kit de ventiladores AccessPlus, fits 18 inch 115VAC 100CFM, Negro, Acero dulce

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EWMF1



Los kits de ventiladores AccessPlus son una solución de cuatro pulgadas y 115 VAC que proporciona flujo de aire a través de los gabinetes a 100 CFM. Se incluyen la placa de montaje y los herrajes. La placa de montaje pequeña es de 5.32 (135 mm) x 8.00 (203 mm) y se adapta a gabinetes donde C = 18.00. La placa de montaje grande es de 5.32 (135 mm) x 10.75 (273 mm) y se adapta a gabinetes donde C = 25.00 o 30.00.

CARACTERÍSTICAS

Los kits de ventiladores AccessPlus son una solución de 115 VAC de cuatro pulgadas que proporciona flujo de aire a través de los gabinetes a 100 CFM

La placa de montaje y los herrajes están incluidos

La placa de montaje pequeña es de 5.32 (135 mm) x 8.00 (203 mm) y se adapta a gabinetes donde C = 18.00

La placa de montaje grande es de 5.32 (135 mm) x 10.75 (273 mm) y se adapta a gabinetes donde C = 25.00 o 30.00

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 17907

Material: Aluminio

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Espesor: 2.5mm

Se ajusta a la profundidad: 18in

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE