

Tuerca con tapa CAPB con terminación roscada



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para utilizar con el espaciador y el distanciador DH

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Temperatura: | 80 °C Max |
| Acabado: | Electro galvanizado |
| Material: | Acero; Poliestireno |
| Grado de inflamabilidad: | UL® 94HB |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de rosca (TS) | Longitud de rosca (TL) | Altura (H) | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|
| CAP-CAPB6 | 560850 | M6 | 8mm | 12 mm | 14 mm | 0 kg |
| CAP-CAPB5 | 560840 | M5 | 8mm | 12 mm | 14 mm | 0 kg |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE