

Pedestal atornillable



El pedestal atornillable se usa para soportar varios gabinetes HMI y proporciona una altura óptima de funcionamiento y visualización. Las bridas base de aluminio fundido se sujetan al tubo vertical de acero dulce de una pieza para lograr rigidez y estabilidad. Están disponibles dos alturas como oferta estándar para satisfacer sus requisitos ergonómicos.

CARACTERÍSTICAS

Use 4.00 x 4.00 pulg. (102 x 102 mm) con gabinetes Concept HMI e InLine HMI

Use 8.00 x 8.00 pulg. (203 x 203 mm) con gabinetes HMI frente inclinado ProLine

Acople el pedestal a la base HMI con el brazo de corte, la inclinación giratoria o el adaptador de ángulo con orificios pretaladrados

Se incluyen los herrajes y la junta para acoplar el gabinete

ESPECIFICACIONES

Material: Acero dulce
Acabado: Polvo recubierto

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
AP33B88LG	42429	838mm	203mm	203mm	Gris claro	RAL 7035
AP23B88	37730	584mm	203mm	203mm	Gris	ANSI 61
AP23B88LG	42439	584mm	203mm	203mm	Gris claro	RAL 7035
AP33B44	37740	838mm	102mm	102mm	Gris	ANSI 61
AP33B88	37720	838mm	203mm	203mm	Gris	ANSI 61
AP23B44LG	13246	584mm	102mm	102mm	Gris claro	RAL 7035
AP23B44	37750	584mm	102mm	102mm	Gris	ANSI 61
AP33B44LG	13245	838mm	102mm	102mm	Gris claro	RAL 7035

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte