

## Kit de base de piso



El kit de base de piso se instala fácilmente en la mayoría de los gabinetes de montaje en pared o independientes para montaje en piso o elevación. Para la instalación taladre orificios en la parte inferior del gabinete y atornille las bases de piso al gabinete. No es necesario retirar los soportes de montaje en pared del gabinete.

### CARACTERÍSTICAS

---

Cada kit incluye dos soportes.

Se recomiendan dos conjuntos de base de piso para gabinetes independientes de más de dos puertas.

## ESPECIFICACIONES

Table 1/4

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
AFK0608SS6	27231	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK1218SS6	27242	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK0612SS6	27233	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK0608SS	27208	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK1218SS	13453	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK1212SS6	27238	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK1808SS6	27244	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK1812SS6	27246	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK1818SS6	27248	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK1208SS6	27236	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK0612SS	27214	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK0618	25730	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK2412SS	31360	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK2412SS6	27254	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK1212SS	31330	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK1220	25650	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK2408SS	27225	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK2418SS6	27256	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK1810SS6	27245	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK1808SS	27217	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm

Table 2/4

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
AFK2410SS6	27253	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK1210SS	31320	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK1208SS	31310	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK1818SS	27223	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK0624SS	27216	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK2412	25720	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1212	25630	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK2424SS	27228	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK0612	25830	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1824SS	27224	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK1224SS	13455	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK1810	25680	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1812	25690	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1816	25760	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK2416SS6	27255	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK0610	25820	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1218	25740	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1216	25640	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK0618SS	27215	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK2410	25710	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm

Table 3/4

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
AFK2416	25780	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK0618SS6	27234	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK1812SS	27221	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
AFK2418SS	27227	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK1210	25620	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK2416SS	27226	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK0610SS	27213	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK2408	25700	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1824SS6	27251	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK0610SS6	27232	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK1216SS	31340	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK0608	25810	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1210SS6	27237	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK1224SS6	27243	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK1816SS	27222	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK1216SS6	27241	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK1808	25670	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK2410SS	31350	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm
AFK1208	25610	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	2.66mm
AFK1810SS	27218	Acero inoxidable 304	Cepillado			2.66mm

Table 4/4

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
AFK2424SS6	27257	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK0624SS6	27235	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK2408SS6	27252	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm
AFK1816SS6	27247	Acero inoxidable 316L	Cepillado			2.66mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Bulletin A80 se aplica a los kits de acero dulce.

Bulletin A4SY se aplica a los kits de acero inoxidable.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**