


P24 Position Coupler, 57 mm, #18, 55M

NÚMERO DE CATÁLOGO

EL57TP24L



The P24 family of position couplers is designed for use on ASTM A615 grade 100 (700 MPa) reinforcing steel. The performance of the spliced connection is designed to meet the bars' specified ultimate tensile strength of 115 ksi (792 MPa).

CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero

Acabado: Claro

Contenido íntegramente nacional de EE. UU.: Sí

Tamaño de las barras de armado, métrico: 57 mm

Tamaño de las barras de armado, EE. UU.: #18

Tamaño de armadura, Canadá: 55 MILLONES

Diámetro (Ø): 102 mm

Longitud 1 (L1): 347 mm

Longitud 2 (L2): 375 mm

Profundidad de la barra (BD): 83mm

Espacio de la barra 1 (BG1): 180mm

Espacio de la barra 2 (BG2): 208mm

Cuerpo del acoplador (CB): 188mm


Peso por unidad: 15.5 kg

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE