

Side Receptor Plug

Power Utilities



CARACTERÍSTICAS

Fully encapsulated connection from conductor to receptor disk

Performance tested beyond IEC® 61400-24

Superior receptor product life performance

Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA


Simple integrated installation

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tamaño del conductor	Tipo de conductor	Longitud (L)	Altura (H)	A
WT2SA7002.5	Polipropileno, Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Aluminio	70 mm ²	Tejido suave	2500mm	36mm	146mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE