

# EHandle



El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.

## CARACTERÍSTICAS

Manija de control de acceso de seguridad para nVent SCHROFF RackPower iPDU

Autenticación única o doble

Lector de tarjetas de proximidad triple integrado compatible con MIFARE Classic 4k - UID, MIFARE Plus 2k - UID, MIFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN y EM125 kHz Prox - CSN

Bloqueo / desbloqueo remoto y monitoreo remoto

Indicador de estado de bloqueo local con indicador led multicolor

Balizas de alarma led visibles de doble cara para indicar el estado de alarma de potencia, ambiental o de seguridad para el rack

Usuario personalizable bloqueo de llave para override manual

Sensor de humedad integrado y puerto de sensor ambiental adicional

Almacenamiento local de datos de 200 credenciales de usuario y 500 eventos locales

Alarma personalizable, estado del led y ajustes de configuración de acceso

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Tipo de producto | Compatible con | Cantidad del paquete | Tipo de enchufe | Cable de entrada extraíble |
|--------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| EA9500             | Maneja           | RackPower      | 1                    | RJ45            | No                         |
| EA9502             | Maneja           | RackPower      | 1                    | RJ45            | No                         |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**