

Panel frontal, blindado frontal, con bisagras laterales

Panel frontal con junta textil EMC, ensamblaje lateral con bisagras.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel frontal con junta textil EMC

Permite el montaje en los rieles horizontales

Adecuado para subracks y casos


Las bisagras se pueden montar a la izquierda o a la derecha

ESPECIFICACIONES

Fondo (D):	2.5mm
Ancho del rack:	84HP
Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal sin mango
Apantallamiento EMC:	No (Retrofitable)

Table 1/2						
Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta	Acabado frontal	Acabado trasero
20848-611	3U	1	Con bisagras, lado	Textil EMC	Anodizado	Conductivo
20848-617	6U	1	Con bisagras, lado	Textil EMC	Anodizado	Conductivo

Número de catálogo	Bordes tratados	Altura (H)	Anchura (W)
20848-611	No	128.4mm	426.4mm
20848-617	No	261.8mm	426.4mm



Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE