

# Socket Strip, UTE, con entrada Wieland®



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack. El conector Wieland permite una fácil combinación con diferentes cables de entrada de energía.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Entrada a través del conector Wieland® GST 18

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante el montaje

Salida a través de sockets UTE

Montaje horizontal o vertical

Altura de instalación 1 U

De acuerdo con NFC 61-303

## ESPECIFICACIONES

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Longitud:</b>         | 438.5mm             |
| <b>Material:</b>         | Aluminio; Poliamida |
| <b>Tipo de producto:</b> | Socket Strip        |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Función | Cantidad del paquete |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|---------|----------------------|
|                    |                           |                              |                  |            |         |                      |

|           |     |   |    |      |                              |   |
|-----------|-----|---|----|------|------------------------------|---|
| 60110-357 | UTE | 6 | No | 230V | Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-356 | UTE | 6 | No | 230V | Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-346 | UTE | 8 | No | 230V |                              | 1 |
| 60110-355 | UTE | 6 | No | 230V | Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-348 | UTE | 8 | No | 230V |                              | 1 |
| 60110-347 | UTE | 8 | No | 230V |                              | 1 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Color  | Fondo | Acabado   |
|--------------------|--------|-------|-----------|
| 60110-357          | Rojo   | 44mm  | Anodizado |
| 60110-356          | Negro  | 44mm  | Anodizado |
| 60110-346          | Blanco | 44mm  | Anodizado |
| 60110-355          | Blanco | 44mm  | Anodizado |
| 60110-348          | Rojo   | 44mm  | Anodizado |
| 60110-347          | Negro  | 44mm  | Anodizado |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Por favor, pida soporte de montaje para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**