

Luminaria LED compacta, CEL



Una luminaria LED compacta diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. Disponible con o sin sensor de movimiento. Cableado pasante sencillo basado en un sistema de tipo plug and play. Ideal para uso global con un rango de tensión de 24-240 V (CA/CC).

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

CARACTERÍSTICAS

Conexión: Entrada, 2 polos. Cableado pasante, 2 polos

Tiempo de seguimiento del detector de movimiento: 3 min.

Color de luz: 5300 K (blanco neutro)

Dimensiones: 396 x 33 x 40

Tipo de lámpara: LED

Consumo de energía: 5.1 W max.

Luminosidad: 550 lm

Temperatura de funcionamiento: -20 ... +55 °C

Grado de protección: IP20

Voltaje de funcionamiento: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Descripción: Una luminaria LED compacta diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. Diseño compatible con el perfil de montaje de 25 mm y el canal de accesorios. Puede instalarse horizontal o verticalmente. Es posible conectar hasta 4 luminarias entre sí en cadena. El modelo que termina en "M" incluye sensor de movimiento. Accesorio de fijación magnética.

Protección: II / III

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Potencia luminosa emitida: | 550lm |
| Temperatura del color: | 5800K |
| Color: | Negro |
| Tipo de lámpara: | DIRECCIÓN |
| Color de la luz: | Blanco neutro |
| Material: | De plástico |
| Acabado: | Suave mate |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Sensor de movimiento incluido | Tensión nominal |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------------------------|-----------------|
| CEL550 | 57266 | 396mm | 33mm | 40mm | No | 230V |
| CEL550M | 57265 | 396mm | 33mm | 40mm | Sí | 230V |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE