

# CompacPRO Complete Desktop Case, sin blindaje



La funda nVent SCHROFF CompacPRO preconfigurada proporciona protección electrónica para conjuntos de 19", como unidades enchufables y euroboards. El marco de aluminio fundido a presión y los paneles laterales garantizan una solución robusta. Además, una amplia gama de accesorios está disponible.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Estuche de sobremesa preconfigurado de acuerdo con IEC 60297-3-101 para componentes de 19"

La construcción de aluminio garantiza una solución robusta

Panel lateral con función de mango integrada

Para montaje en placa trasera con tiras de aislamiento

Ranuras de ventilación en el panel trasero

Ranuras de ventilación en placa base

IP 20 de acuerdo con IEC 60529

Construcción delantera y trasera idéntica, profundidad-simétrica

GND / conexiones de puesta a tierra de acuerdo con (consulte la página del catálogo 5,76)

Cumple con DIN EN 62368-1

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Caso

**Tipo:** Caso para componentes de 19"

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Ancho del rack	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete
14575-155	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-174	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-156	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-135	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-114	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-136	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-178	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-134	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-115	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-154	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-175	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-176	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1

Table 2/3

Número de catálogo	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	De conformidad con	Apantallamiento o EMC
14575-155	129.3mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-174	129.3mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-156	129.3mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-135	129.3mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-114	129.3mm	148mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-136	129.3mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-178	129.3mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-134	129.3mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-115	129.3mm	148mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No

Número de catálogo	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	De conformidad con	Apantallamiento EMC
14575-154	129.3mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-175	129.3mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-176	129.3mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No

Table 3/3

Número de catálogo	Acabado	Material	Grado de protección	Carga estática
14575-155	Anodizado, Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-174	Anodizado, Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-156	Anodizado, Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-135	Anodizado, Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-114	Anodizado, Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-136	Anodizado, Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-178	Anodizado, Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-134	Anodizado, Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-115	Anodizado, Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-154	Anodizado, Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-175	Anodizado, Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-176	Anodizado, Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**