


Panel frontal con módulo de entrada de CA



Panel frontal para sistemas CompactPCI con módulo de entrada de CA de amplio rango montado que contiene el enchufe de CA, el portafusibles y el filtro EMC.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Voltaje 110 VAC ... 250 VAC, 50 Hz ... 60 Hz

Panel frontal para blindaje con junta textil EMC

Max. Corriente 10 A a 40°C.

ESPECIFICACIONES

Tipo de accesorio: Panel frontal

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabado frontal | Acabado trasero | Altura del rack | Altura | Ancho del rack |
|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|------------|----|----------|-----|
| 24579-059 | Aluminio | Anodizado | Anodizado | 3U | 261.75mm | 8HP |
| 24579-058 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | 3U | 128.4mm | 8HP |

Table 2/2

| Número de catálogo | Anchura | Fondo | Cantidad del paquete | Acabado |
|--------------------|---------|-------|----------------------|-----------|
| 24579-059 | 40.3mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 24579-058 | 40.3mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se requieren sellos de perfil EMC para proteger los paneles frontales.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE