


# Panel frontal de PSU



Panel frontal para nVent SCHROFF 19" fuente de alimentación compatible. Panel frontal plano con ranuras verticales para tiras de contacto EMC de acero inoxidable.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Panel frontal, AL, anodizado delantero, conductor trasero, con ranuras verticales para tiras de contacto EMC

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de accesorio:** Panel frontal

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados	Altura del rack	Altura
21005-439	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21006-959	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-478	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
31006-677	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-477	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm

Número de catálogo	Material	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados	Altura del rack	Altura
21006-954	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-470	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21006-955	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-476	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21006-945	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21006-956	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-474	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-451	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21006-957	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21006-943	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-475	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-473	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm

Table 2/2

Número de catálogo	Ancho del rack	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Acabado
21005-439	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodizado
21006-959	3HP	14.9mm	2.5mm	1	Anodizado
21005-478	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Anodizado
31006-677	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodizado
21005-477	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodizado
21006-954	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado
21005-470	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado
21006-955	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado
21005-476	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado
21006-945	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodizado
21006-956	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado
21005-474	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodizado
21005-451	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodizado
21006-957	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado
21006-943	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado
21005-475	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado
21005-473	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodizado

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**