

Panel lateral Varistar CP, fijado por tornillo

Data Solutions



Panel lateral de montaje de tornillo para gabinete Varistar CP.

CARACTERÍSTICAS

Tornillo fijo, robusto y montable en una sola persona panel lateral

Panel lateral sin kit de puesta a tierra

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete/panel de rack

Table 1/5

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-049 | 52U | 2450mm | 1000mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-270 | 33U | 1600mm | 800mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-050 | 52U | 2450mm | 1100mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-279 | 42U | 2000mm | 800mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-280 | 42U | 2000mm | 900mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-269 | 33U | 1600mm | 600mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-234 | 38U | 1800mm | 800mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-080 | 47U | 2200mm | 1000mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-268 | 29U | 1400mm | 1000mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-479 | 47U | 2200mm | 800mm | IP55 | 2 | Gris negro |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-226 | 29U | 1400mm | 800mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-235 | 38U | 1800mm | 900mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-471 | 38U | 1800mm | 600mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-478 | 47U | 2200mm | 600mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-267 | 29U | 1400mm | 900mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-281 | 47U | 2200mm | 300mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-236 | 38U | 1800mm | 1000mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-480 | 47U | 2200mm | 900mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-266 | 29U | 1400mm | 800mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-225 | 29U | 1400mm | 600mm | IP55 | 2 | Gris negro |

Table 2/5

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-265 | 29U | 1400mm | 600mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-927 | 24U | 1200mm | 900mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-048 | 47U | 2200mm | 1200mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-237 | 42U | 2000mm | 300mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-470 | 33U | 1600mm | 800mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-081 | 47U | 2200mm | 1100mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-476 | 42U | 2000mm | 900mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-229 | 33U | 1600mm | 600mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-276 | 38U | 1800mm | 1000mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-275 | 38U | 1800mm | 900mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-078 | 42U | 2000mm | 1100mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-475 | 42U | 2000mm | 800mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-230 | 33U | 1600mm | 800mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-474 | 42U | 2000mm | 600mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-077 | 42U | 2000mm | 1000mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-277 | 42U | 2000mm | 300mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-274 | 38U | 1800mm | 800mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-473 | 42U | 2000mm | 300mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-228 | 29U | 1400mm | 1000mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-264 | 24U | 1200mm | 1000mm | IP20 | 2 | Gris negro |

Table 3/5

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-231 | 33U | 1600mm | 900mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-273 | 38U | 1800mm | 600mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-079 | 42U | 2000mm | 1200mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-272 | 33U | 1600mm | 1000mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-051 | 52U | 2450mm | 1200mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-477 | 47U | 2200mm | 300mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-278 | 42U | 2000mm | 600mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-232 | 33U | 1600mm | 1000mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-472 | 38U | 1800mm | 800mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-271 | 33U | 1600mm | 900mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-227 | 29U | 1400mm | 900mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-233 | 38U | 1800mm | 600mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-247 | 47U | 2200mm | 900mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-284 | 47U | 2200mm | 900mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-223 | 24U | 1200mm | 900mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-082 | 47U | 2200mm | 1200mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-241 | 42U | 2000mm | 1000mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-045 | 42U | 2000mm | 1200mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-249 | 47U | 2200mm | 1100mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-468 | 29U | 1400mm | 800mm | IP55 | 2 | Gris negro |

Table 4/5

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-248 | 47U | 2200mm | 1000mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-465 | 24U | 1200mm | 600mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-932 | 33U | 1600mm | 1000mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-242 | 42U | 2000mm | 1100mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-044 | 42U | 2000mm | 1100mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-931 | 33U | 1600mm | 900mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-222 | 24U | 1200mm | 800mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-933 | 38U | 1800mm | 900mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-243 | 42U | 2000mm | 1200mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-221 | 24U | 1200mm | 600mm | IP55 | 2 | Gris negro |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-246 | 47U | 2200mm | 800mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-467 | 29U | 1400mm | 600mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-934 | 38U | 1800mm | 1000mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-043 | 42U | 2000mm | 1000mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-466 | 24U | 1200mm | 800mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-245 | 47U | 2200mm | 600mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-244 | 47U | 2200mm | 300mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-928 | 24U | 1200mm | 1000mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-469 | 33U | 1600mm | 600mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-262 | 24U | 1200mm | 800mm | IP20 | 2 | Gris negro |

Table 5/5

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-250 | 47U | 2200mm | 1200mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-929 | 29U | 1400mm | 900mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-239 | 42U | 2000mm | 800mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-224 | 24U | 1200mm | 1000mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-283 | 47U | 2200mm | 800mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-263 | 24U | 1200mm | 900mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-261 | 24U | 1200mm | 600mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-047 | 47U | 2200mm | 1100mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-282 | 47U | 2200mm | 600mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-046 | 47U | 2200mm | 1000mm | IP20 | 2 | Gris negro |
| 21630-930 | 29U | 1400mm | 1000mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-238 | 42U | 2000mm | 600mm | IP55 | 2 | Gris negro |
| 21630-240 | 42U | 2000mm | 900mm | IP55 | 2 | Gris negro |

Table 1/5

| Número de catálogo | Código de color | Acabado | Material | Tipo |
|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|
| 21630-049 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-270 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-050 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |

| Número de catálogo | Código de color | Acabado | Material | Tipo |
|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|
| 21630-279 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-280 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-269 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-234 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-080 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-268 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-479 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-226 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-235 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-471 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-478 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-267 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-281 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-236 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-480 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-266 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-225 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |

Table 2/5

| Número de catálogo | Código de color | Acabado | Material | Tipo |
|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|
| 21630-265 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-927 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |

| Número de catálogo | Código de color | Acabado | Material | Tipo |
|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|
| 21630-048 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-237 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-470 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-081 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-476 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-229 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-276 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-275 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-078 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-475 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-230 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-474 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-077 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-277 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-274 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-473 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-228 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-264 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |

Table 3/5

| Número de catálogo | Código de color | Acabado | Material | Tipo |
|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|
| 21630-231 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |

| Número de catálogo | Código de color | Acabado | Material | Tipo |
|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|
| 21630-273 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-079 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-272 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-051 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-477 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-278 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-232 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-472 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-271 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-227 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-233 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-247 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-284 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-223 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-082 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-241 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-045 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-249 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-468 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |

Table 4/5

| Número de catálogo | Código de color | Acabado | Material | Tipo |
|--------------------|-----------------|---------|----------|------|
|--------------------|-----------------|---------|----------|------|

| | | | | |
|-----------|----------|------------------|-------|------------------------------|
| 21630-248 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-465 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-932 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-242 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-044 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-931 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-222 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-933 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-243 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-221 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-246 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-467 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-934 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-043 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-466 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-245 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-244 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-928 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-469 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-262 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |

Table 5/5

| Número de catálogo | Código de color | Acabado | Material | Tipo |
|--------------------|-----------------|---------|----------|------|
|--------------------|-----------------|---------|----------|------|

| | | | | |
|-----------|----------|------------------|-------|------------------------------|
| 21630-250 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-929 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-239 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-224 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-283 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-263 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-261 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-047 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-282 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-046 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-930 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-238 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-240 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, tornillo fijo |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE