

Kit de módulo de CABS



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Los módulos brindan flexibilidad para seleccionar la distancia entre las fases y los soportes

Se instala fácil y rápidamente

Aislantes libres de halógenos

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|--|
| Corriente nominal de aplicación típica: | 400 - 4500 A |
| Tensión máxima de servicio, IEC (Ui): | 1000;1500 |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 to 130 °C |
| Acabado: | Electro galvanizado |
| Material: | Acero; Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
| De conformidad con: | IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C) |
| Grado de inflamabilidad: | UL® 94V-0 |

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Embarrados por fase | Anchura de embarrado | Grosor de embarrado | Fondo (D) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------------|
| CABS4-5T-MOD | 549370 | 1 - 4 | 30 - 125 mm | 5 mm | 39mm | 75 mm |
| CABS2-10T-MOD | 549380 | 1 - 2 | 30 - 120 mm | 10 mm | 39mm | 75 mm |
| CABS3-10T-MOD | 549390 | 1 - 3 | 30 - 120 mm | 10 mm | 39mm | 100 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| CABS4-5T-MOD | 549370 | 0.39 kg |
| CABS2-10T-MOD | 549380 | 0.37 kg |
| CABS3-10T-MOD | 549390 | 0.45 kg |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los módulos de CABS se deben instalar en perfil de aluminio de CABS-APP.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte