

# CompacPRO Desktop Case, sin blindaje



La funda nVent SCHROFF CompacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". El marco fundido de aluminio y los paneles laterales de perfil garantizan una solución robusta. Además, una amplia gama de accesorios está disponible.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Caso de escritorio para montaje individual

La construcción de aluminio garantiza una solución robusta

Dimensiones internacionales de acuerdo con IEC 6297-3-101

Panel lateral con función de mango integrada

Construcción delantera y trasera idéntica, profundidad-simétrica

Ranuras de ventilación en placa base

IP 20 de acuerdo con IEC 60529

## ESPECIFICACIONES

- Tipo de producto:** Caso
- Tipo:** Caso para componentes electrónicos individuales
- Familia de productos:** CompacPRO

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Ancho del rack	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete
--------------------	-----------------	--------	----------------	---------	-------	----------------------

14575-465	6U	280.5mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-145	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-269	4U	191.6mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-025	2U	102.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-245	4U	191.6mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-171	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-165	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-125	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-147	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-469	6U	280.5mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-123	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-127	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-247	4U	191.6mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-169	3U	147.1mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-447	6U	280.5mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-265	4U	191.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-063	2U	102.6mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-067	2U	102.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-445	6U	280.5mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-027	2U	102.6mm	42HP	257mm	391mm	1

Table 2/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Ancho del rack	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete
14575-167	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-467	6U	280.5mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-463	6U	280.5mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-223	4U	191.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-065	2U	102.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-103	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-471	6U	280.5mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-163	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-023	2U	102.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-105	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-267	4U	191.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-271	4U	191.6mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-143	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Ancho del rack	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete
14575-243	4U	191.6mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-225	4U	191.6mm	42HP	257mm	331mm	1

Table 1/2

Número de catálogo	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	De conformidad con	Apantallamiento o EMC
14575-465	262.9mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-145	129.3mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-269	173.8mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-025	84.4mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-245	173.8mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-171	129.3mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-165	129.3mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-125	129.3mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-147	129.3mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-469	262.9mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-123	129.3mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-127	129.3mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-247	173.8mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-169	129.3mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-447	262.9mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-265	173.8mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No

Número de catálogo	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	De conformidad con	Apantallamiento o EMC
14575-063	84.4mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-067	84.4mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-445	262.9mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-027	84.4mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No

Table 2/2

Número de catálogo	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	De conformidad con	Apantallamiento o EMC
14575-167	129.3mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-467	262.9mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-463	262.9mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-223	173.8mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-065	84.4mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-103	129.3mm	148mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-471	262.9mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-163	129.3mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-023	84.4mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-105	129.3mm	148mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-267	173.8mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-271	173.8mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-143	129.3mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-243	173.8mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No

Número de catálogo	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	De conformidad con	Apantallamiento o EMC
14575-225	173.8mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No

Table 1/2

Número de catálogo	Acabado	Material	Grado de protección	Carga estática
14575-465	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-145	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-269	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-025	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-245	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-171	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-165	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-125	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-147	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-469	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-123	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-127	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-247	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-169	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-447	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-265	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-063	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-067	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-445	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-027	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Material	Grado de protección	Carga estática
14575-167	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-467	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-463	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-223	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-065	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-103	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-471	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg

Número de catálogo	Acabado	Material	Grado de protección	Carga estática
14575-163	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-023	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-105	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-267	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-271	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-143	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-243	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg
14575-225	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

GND / conexiones de puesta a tierra de acuerdo con

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**